Données de base

VS-BU-KX-50-RG58

Référence: 1655577



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655577

Contact coaxial, pour isolants combinés SUB-D, cône de soudage, connecteur femelle, droit, pour câble RG 58, doré

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 029483
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 325 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Mode de raccordement	Cône de soudage
Section raccordable	0,8 mm²
Section raccordable AWG	18
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 7,00 N
Force de retrait par contact de signal	≤ 7 N
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 135 °C

Indications concernant les matériaux	
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel

Caractéristiques électriques	
Tension de référence (III/3)	250 V
Courant de référence	2 A
Résistance d'isolement	10 TΩ

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Outil		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Outil de déverrouillage pour contacts coaxiaux

Schémas

Dessin coté



Contact coaxial femelle SUB-D

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques