

HC-M-KV-M40(27-34)

Référence: 1607729

L'illustration montre la version HC-M-KV-M20



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607729>

Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 27 ... 34 mm, ouvert. 50, presse-étoupe : M40

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 938819
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	74199990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 521 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Type de presse-étoupe	M40
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau du joint	Néoprène
Matériau joint d'étanchéité	Néoprène
Matériau du joint torique	NBR
Ouverture écrou-chapeau	50 mm
Ouverture manchon	50 mm
Type de filetage, côté raccordement	M40
Longueur filetage de raccordement	8,00 mm
Diamètre extérieur du câble	27 mm ... 34 mm

Filetage	27,00 mm ... 34,00 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	20,00 Nm
Indice de protection	IP68, jusqu'à 5 bars
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques