

Visseuse à percussion à cliquet

Code : 000805131

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.


Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/07-14/JV






La visseuse à percussion à cliquet Hazet permet de serrer et desserrer des raccords filetés difficilement accessibles.



Veillez à respecter impérativement les consignes de sécurité relatives aux outils pneumatiques Hazet.

Caractéristiques techniques

Code article	9022 SR-1
	12,5 ½"
	6,3 mm = ¼"
 [Nm]	102
Rotation à vide [tr/m]	400
 [kg]	1,25
Diamètre du tuyau [mm]	10
Consommation d'air [l/min]	113
Pression de fonctionnement [bar]	6,3
 [dB(A)]	Lp A 91
Niveau de puissance acoustique LpW [dB(A)]	Lp W 98
Accélération de vibrations [m/s²]	4,53
 [mm]	280

Contenu de livraison

Visseuse à percussion à cliquet pneumatique, fiche de couplage à largeur nominale 7,2.

