



# **aromaboy**

## **Typ M 25**



**Mode d'emploi**

## Consignes de sécurité

- Lire soigneusement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise de terre.
- Faire fonctionner l'appareil avec la tension indiquée sur la plaque signalétique (voir socle de la machine).
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau et le tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau.
- Remplir le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide (ne pas utiliser d'autre liquide).
- La verseuse en verre n'est pas adaptée aux micro-ondes.
- Arrêter l'appareil entre 2 processus d'ébullition et le laisser refroidir.
- Retirer la prise pour le nettoyage de l'appareil ou en cas de panne.
- La plaque de maintien de la chaleur chauffe lors du fonctionnement de l'appareil. Eviter les contacts et la tenir hors de portée des enfants.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation de l'appareil ou de l'appareil lui-même, le faire réparer par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque !

**Ne jamais faire fonctionner l'appareil si son état est défectueux.**

- Respecter les instructions de détartrage.

## Préparation de l'appareil et première préparation du café

- Dérouler la longueur de câble nécessaire (fig. 2).
- Relever la partie arrière du couvercle (fig. 1-D). Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau froide jusqu'à la marque supérieure des tasses puis refermer le couvercle.
- Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt (fig. 1 - E) sur la position «1» et laisser l'eau s'écouler, la première fois sans filtre en papier et sans mouture de café. Mettre ensuite l'interrupteur sur la position «0».
- Une fois l'appareil refroidi (env. 5 minutes), vous pouvez préparer votre café.
- Introduire la quantité d'eau souhaitée dans le réservoir d'eau fraîche.
- Plier les bords inférieur et latéral du filtre en papier Melitta 100 et placer le dans le support filtre (fig. 1 - A).
- Verser la mouture de café finement moulu dans le filtre en papier (1 volume de tasse Melitta = 6 g).
- Placer le support-filtre sur la verseuse et introduire le tout dans l'appareil.
- Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position «1» ; l'eau chaude commence à s'écouler après quelques instants.
- La plaque de maintien de la chaleur (fig. 1 - F) reste enclanchée et maintient le café chaud.

d'utilisation et la fréquence d'utilisation ne permettent pas de déterminer avec précision à quel moment le détartrage doit être effectué.

Règle approximative : Détartrer l'appareil après chaque paquet de filtres en papier utilisé (40 filtres en papier = 10 procédés d'ébullition)

## Détartrage

- Détartrer régulièrement votre cafetière électrique.
- Diluer le détartrant dans la verseuse après lecture des instructions figurant sur l'emballage et verser-le dans le réservoir d'eau. Nous vous recommandons d'utiliser les produits Melitta suivants :
  - Détartrant poudre «Action rapide» Melitta pour cafetières
  - Détartrant liquide Melitta
- Laisser agir la solution dans l'appareil pendant environ 10 mn puis laisser le reste de la solution s'écouler.
- Effectuer 3 rinçages successifs à l'eau claire.

## Melitta Garantie F

Pour cet appareil, nous proposons une garantie répondant aux conditions suivantes, outre les réglementations légales en matière de garantie :

1. Cet appareil est garanti en principe pendant une durée de 12 mois à partir de la date d'achat. La garantie n'entre en vigueur que lorsque la date d'achat est confirmée par le tampon et la signature du vendeur ou sur présentation du ticket de caisse.
2. Durant la période de garantie, nous remédions gratuitement à toutes les défectuosités de l'appareil résultant de défauts de matériaux ou de fabrication. La garantie est assurée sous forme de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses ou de l'appareil. Les pièces remplacées deviennent la propriété du fabricant. La garantie est proposée sans facturation de frais de transport, d'emballage ou de frais accessoires particuliers.
3. La garantie ne couvre pas les défauts consécutifs à une utilisation inappropriée (telle que par ex. le fonctionnement avec une tension ou une nature de courant incorrecte), à un entretien inadéquat et à l'usure normale des pièces survenant après utilisation de l'appareil. La garantie ne s'applique pas aux défauts qui ne nuisent que faiblement à la valeur ou à la capacité d'utilisation de l'appareil.
4. La garantie est résiliée en cas d'intervention de tiers non autorisés par le fabricant ou d'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine.
5. La garantie n'est valable que dans le pays d'achat de l'appareil. En cas de recours en garantie, renvoyer l'appareil
  - si possible dans son emballage d'origine
  - avec la carte de garantie remplie et le justificatif d'achat ainsi qu'avec
  - la description de la réclamation
  - au service après-vente Melitta ou à l'un des services après-vente ou vendeurs spécialisés autorisés.
6. Tous les autres types de réclamations, en particulier des dommages et intérêts, y compris les dommages consécutifs, sont exclus dans la mesure où la responsabilité du fabricant n'est pas prescrite de manière impérative.

Les droits à la garantie de l'acheteur final résultant du contrat de vente/de la situation juridique avec le vendeur ne sont pas concernés par cette garantie.

**Melitta Appareils ménagers GmbH & Co. KG**  
Melittastr. 19  
D-32427 Minden

België: Melitta BVBA/SPRL  
Europark-Noord 31  
9100 SINT-NIKLAAS  
Tel.: 03-778 17 05  
Linea 2000 BVBA/SPRL  
Bouwvelven 12A  
Industriezone Klein Gent  
2280 GOBBENDONK  
Tel.: 014-21 71 91

Réparations :  
Téléphone +49 (0) 571/8 68 72-3  
Commande de pièces de rechange :  
Téléphone +49 (0) 571 / 8 68 52-3

## Maintenance et entretien

- Essuyer l'appareil uniquement avec un chiffon unique.
- La dureté de l'eau différente selon les lieux