



Datenblatt: Universal-Messstativ



<p>Universal-Messstativ mechanische Zentralklemmung ein / ausschaltbarer Magnetfuß Gestänge hartverchromt mit Feineinstellung prismatische Sohle</p>	<p>Magnetic Stand with central locking central magnetic clamping system magnet w. on/off switch, chromed beam fine adjustment prismatic base</p>	<p>Supports de comparateurs universels serrage central mécanique base à aimant avec interrupteur colonne chromée mate avec réglage fin semelle prismatique</p>	
<p>⊕ mm</p>	<p>† mm</p>	<p>⊗ N</p>	<p>▭ mm</p>
<p>380</p>	<p>270</p>	<p>ca. 60</p>	<p>65 x 45 x 55</p>

<p>▶ mm ◀</p>	<p>Messbereich</p>	<p>Range</p>	<p>Capacité</p>
<p>👁 mm</p>	<p>Ablesung</p>	<p>Reading</p>	<p>Lecture</p>
<p>⊗ mm</p>	<p>Gehäusedurchmesser</p>	<p>Outside diameter</p>	<p>Diamètre extérieur</p>
<p>⊕</p>	<p>Genauigkeit</p>	<p>Accuracy</p>	<p>Précision</p>
<p>⊕ mm</p>	<p>Gesamthöhe</p>	<p>Total height</p>	<p>Hauteur totale</p>
<p>† mm</p>	<p>Querarmlänge</p>	<p>Meas. arm length</p>	<p>Longueur de bras</p>
<p>⊗ N</p>	<p>Haftkraft</p>	<p>Power of magnet</p>	<p>Force d'attraction</p>
<p>▭ mm</p>	<p>Magnetfuß</p>	<p>Magnetic base</p>	<p>Pied magnétique</p>
<p>■ mm</p>	<p>Tischfläche</p>	<p>Table</p>	<p>Surfaces de table</p>