









## Gamme De Produits Honeywell Bionic

Son design ergonomique avancé allie protection accrue et confort au quotidien tout en intégrant les fonctionnalités faciles à utiliser que les utilisateurs recherchent. 2784 positions possibles pour une protection supérieure du sommet du crâne jusqu'au menton. Adaptateur de casque de sécurité disponible.

# Honeywell

### Codes article &

	Codes article	Details FR
	1011623	<b>Écran facial intégral</b> Coque noire avec écran en polycarbonate non traité incolore
	1011624	<b>Écran facial intégral</b> Coque noire avec écran en polycarbonate, écran incolore, traitement antibuée Fog-Ban
	1011933	<b>Écran facial intégral</b> Coque noire avec écran en acétate non traité incolore.
	1011626	<b>Visière en acétate</b> Incolore, non traité
	1011625	<b>Écran en polycarbonate</b> Incolore, non traité
	1011627	<b>Écran en polycarbonate</b> Écran incolore, résistant à l'abrasion/antibuée

	1011628	<b>Écran en polycarbonate</b> Teinte IR 3, non traité
	1011629	<b>Écran en polycarbonate</b> Teinte IR 5, non traité
	1015112	<b>Écran en polycarbonate, arc électrique</b>
	1015113	<b>Coque et suspension uniquement (n'inclut pas la visière)</b>
	1011934	<b>Accessoire - Bandeau de protection</b>
	1015161	<b>Accessoire - Adaptateur pour casque de sécurité</b>
	1015240	<b>Accessoire - films protecteurs (conditionnement de 10)</b>
	1018820	<b>Kit Bionic pour les électriciens</b>

## Vue générale

### Caractéristiques principales

Son design ergonomique avancé allie protection accrue et confort au quotidien tout en intégrant les fonctionnalités faciles à utiliser que les utilisateurs recherchent. 2784 positions possibles pour une protection supérieure du sommet du crâne jusqu'au menton. Adaptateur pour casque de sécurité disponible

### Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Industrie chimique
- Industrie Forestière
- Sidérurgie et Métallurgie
- Energie Eolienne

### Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Gaz, vapeurs, fumée
- Impact
- Projection

### Réglementations

- AS/NZS 1337, EPI catégorie CE, normes EN 169/EN 170/EN166, directives européennes 89/6868/CEE, ISO 9001/2000, classe optique I, niveau d'impact F et B (particules à haute vitesse, faible énergie ; particules à haute vitesse, moyenne énergie), T (impact testé sous des températures les plus extrêmes), C (reconnaissance améliorée des couleurs), 3 (protection face aux projections liquides), 8 (protection contre l'arc électrique de court-circuit), 9 (protection contre métal fondu et solides chauds)

### Marque d'origine

Pulsafe

### Informations de garantie

GARANTIE LIMITÉE : Honeywell garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Tout produit faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit d'abord être renvoyé à un distributeur Honeywell autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous les retours de garantie doivent être en port payé. Par la suite, Honeywell ou le distributeur Honeywell déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un remplacement du produit. La réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l'utilisateur final. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants Honeywell ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit. Honeywell doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les notes d'avertissement détaillées, fournies avec le produit.

## Spécifications

### Gamme

- Écran facial

### Matière de l'écran

- Acétate et polycarbonate

### Traitements de l'écran

- Non traité et antibuée

### Ajustements

- 2 784 combinaisons possibles, protection du menton et du haut de la tête étendue, serre-tête à mécanisme d'encliquetage

### Diélectrique

- Oui

### Accessoires

- Bandeau de protection hygiène, Films protecteurs pour écrans Bionic, Adaptateur Bionic pour casques de sécurité

### Écrans de remplacement

- Oui

## Formation & bonne

Tous les produits sont fournis avec leurs instructions et notes d'avertissement appropriées, pour une utilisation adéquate.

## Support technique

France : [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)  
Export : [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)  
Belgium, Luxembourg, netherlands : [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)  
Germany, Austria, Switzerland : [info-germany.hsp@honeywell.com](mailto:info-germany.hsp@honeywell.com)  
Italy : [info-italia.hsp@honeywell.com](mailto:info-italia.hsp@honeywell.com)  
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : [info-uk.hsp@honeywell.com](mailto:info-uk.hsp@honeywell.com)  
Spain, Portugal : [info-spain.hsp@honeywell.com](mailto:info-spain.hsp@honeywell.com)  
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)  
Estonia, Latvia, Lithuania : [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)  
Russia : [info-russia.hsp@honeywell.com](mailto:info-russia.hsp@honeywell.com)  
Hungary : [info-hungary.hsp@honeywell.com](mailto:info-hungary.hsp@honeywell.com)  
Poland : [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)