

CAT 6a Class EA patch panel, shielded

DN-91624S-EA
4016032288428



Meilleure performance et qualité de connexion pour votre réseau

- CAT 6a Classe EA jusqu'à 500 MHz
- Qualifiés pour Ethernet 10 GBit
- Connecteurs blindés RJ45 , 8P8C
- Matériau du boîtier : SECC, électroaluminé de 1,5 mm, acier laminé à froid selon les normes EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Convient pour les rack montés 483mm (19")
- Couverture de 360 ° blindée
- Dust protection shutter included
- Installation de câbles par bandes LSA, avec code de couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Option de fixation pour attaches de câble, mise à la terre centrale
- Compatible avec les normes 802.3at PoE+ et 802.3af PoE
- Catégorie: CAT 6a
- Ports: 24
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Unités: 1

