

Laserliner®

CableTracer Pro



Kit universel et flexible de détection de lignes avec émetteur et récepteur

Rev.0211



- Suivi sans contact du signal de l'émetteur par le récepteur
- Localise les câbles électriques, fusibles, disjoncteurs de protection, tuyaux métalliques (tuyaux de chauffage par ex.) et bien plus encore
- Localise les coupures de câbles dans les installations existantes et les courts-circuits dans les câbles posés pour ces installations



- Utilisation avec ou sans tension secteur
- Une fréquence d'émission élevée de 125 KHz permet une localisation exacte et insensible aux parasites, sans perturbation de réseau
- Le récepteur peut localiser avec précision l'objet de mesure recherché au moyen du graphique à barres, de l'affichage numérique et des signaux acoustiques



- Les écrans d'affichage clairs et éclairés indiquent les réglages actuels
- Affichage de la tension continue ou alternative
- Le codage des signaux permet d'utiliser un récepteur et jusqu'à 7 émetteurs pour travailler dans des installations complexes
- Un détecteur de tension CA intégré identifie et localise les lignes conductrices
- Un avertisseur permanent de tension CA sur l'émetteur et sur le récepteur augmente la sécurité
- Éclairage intégré du point de mesure



Écrans d'affichage clairs et éclairés

Éclairage intégré du point de mesure

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
CableTracer Pro	083.070A	4 021563 671212	2

DONNÉES TECHNIQUES

ÉMETTEUR CABLETRACER TX

Signal de sortie: 125kHz
Tension nominale: 12...250V
Plage de mesure: 12...400V CA/CC
Plage de fréquence: 0...60Hz

CODES DE SIGNAUX jusqu'à 7 codes différents réglables

CATÉGORIE DE SURTENSION
CAT III 300 V, Degré de pollution 2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1 bloc 9V, IEC LR6, Alcaline

DIMENSIONS (L x H x P)
68 x 130 x 32 mm

POIDS (pile incluse) 200 g

RÉCEPTEUR CABLETRACER RECV

Plage de mesure: (profondeur de mesure)
Recherche de tension: 0 ... 0,4 m
Mesure unipolaire: 0 ... 2 m
Mesure bipolaire: 0 ... 0,5 m

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1 bloc 9 V, IEC LR6, Alcaline

DIMENSIONS (L x H x P)
59 x 192 x 37 mm

POIDS (pile incluse) 240 g



CableTracer Pro

y compris mallette de transport
+ émetteur TX
+ récepteur RECV
+ câble de connexion
+ pointes de mesure
+ pinces de mesure
+ piles

Dimensions de l'emballage (L X H X P)
440 x 370 x 110 mm