

Commutateur de bureau Fast Ethernet

5 Ports, Format Bureau, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

Part No.: **523301**

Caractéristiques:

- Ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse optimale du réseau
- Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps
- La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports non utilisés et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de câble.
- Vitesse: jusqu'à 200 Mbps en mode Duplex intégral
- Prend en charge la négociation NWay automatique
- Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission)
- Fonctionnement en full/half duplex.
- Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex.
- Contrôle de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le half duplex.
- Taux de filtrage/retransmission: 148.800 pps (100 Mbit/s), 14.880 pps (10 Mbit/s)
- Prise en charge de 1 024 adresses MAC.
- Mémoire tampon de 48 Ko.
- DEL : alimentation, liaison/activité et full/half duplex.
- Coffret métallique compact.
- Garantie de trois ans.

Spécifications:

- Témoins lumineux d'état/activité
- Chaque port fonctionne sous 10/100 ainsi que sous duplex intégral et semi-duplex
- Négociation automatique N-way
- Technologie "Non Blocking store and forward"
- Prend en charge 2000 adresses MAC
- Mémoire tampon de 80 kBytes



