

KERN OBB-A 1250

KERN

Objectif planachromatique Infinity 20x /0,45 W.D., (2,41 mm) (à ressort)

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif Infinity planachromatique

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Objectifs

Objectif magnification	20x
Qualité des objectifs	Plan corrige a l'infini
Convertisseur numérique-analogique	0,45
Objectif distance de travail	2,41 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761167827
Classification REACH	pas de substances interdites