

# KERN OBB-A6102

Kaltlichtquellen und Ringbeleuchtung für höchste Flexibilität in der Stereomikroskopie



## Alimentation en énergie

n/a:	EURO
Tension d'entrée:	100-240V

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	180 x 110 x 55 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	500 g
Poids net:	1 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Éclairage à intensité variable:	-1
Intensité d'éclairage:	4.5W
Température de couleur:	6313 K