



## VideoScope XXL



**5 m**  
DOF 1...6 cm

Appareil d'inspection vidéo compact pour le contrôle visuel d'endroits très difficiles d'accès – doté d'une fonction d'enregistrement

Rev/0316



– **La tête de la caméra, montée sur flexible,** retransmet directement les images sur le moniteur LC.



– **Localisation du problème :** la caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des objets, cloisons, conduites, câbles, etc., également dans de mauvaises conditions d'éclairage et ce, grâce à l'éclairage LED.

– **Fonction REC - Enregistrement :** Les images peuvent être enregistrées pour une analyse ultérieure.

– **Le câble et la tête de la caméra sont étanches.**

– **Idéal pour les endroits difficiles** d'accès grâce à sa tête de caméra petite (ø 9 mm)

– **Nombreuses possibilités d'utilisation** grâce à la caméra de 5 m.

– Éclairage puissant de l'objet via **4 LED ultrapuissantes**

– **Réduction de la lumière extérieure :** l'affichage LC offre un fort contraste permettant un affichage optimal même en cas de fort rayonnement solaire.

– Exploitation d'écrans externes par **branchement TV-Out**

– **Carte mémoire SDHC formatable**

– **Rotation :** La rotation manuelle des images permet de faire tourner l'image de 180° sur le moniteur.



Tête de mesure (ø 9 mm) avec éclairage LED

Ecran d'affichage TFT de 3,5 po

DESIGNATION	RÉF.	CODE EAN	QTÉ
VideoScope XXL	082.115A	4 021563 687404	2

<b>CAMERA</b>	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 67	<b>DISPLAY</b>	320 x 240 pixel	3,5"	180°	ZOOM 1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4x AA
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	------	------	-----------	-----	----	-----	-----------	-------

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>TÊTE DE LA CAMÉRA</b>	ø 9 mm, résistant à l'eau, IP 67
<b>FOYER DE LA CAMÉRA</b>	F1 cm - F6 cm
<b>TYPE DE L'ÉCRAN</b>	Ecran d'affichage TFT de 3,5 po
<b>RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA</b>	640 x 480 pixels
<b>RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE</b>	320 x 240 pixels
<b>RÉSOLUTION DE L'IMAGE / LA VIDÉO</b>	720 x 480 pixels
<b>FORMAT DE L'IMAGE / DE LA VIDÉO</b>	JPEG / AVI
<b>DEL'S</b>	10 degrés de luminosité
<b>ZOOM</b>	zoom numérique 1,5x pas de 10%
<b>MÉMOIRE</b>	Prend en charge une carte SDHC jusqu'à 8 Go au maximum
<b>INTERFACE</b>	Mini-USB
<b>CONNEXIONS</b>	Micro-SD, Vidéo analogique
<b>LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE</b>	5 m
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	4 piles de 1,5 V du type AA
<b>TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT</b>	0 °C ... 45 °C
<b>TEMPÉRATURE DE STOCKAGE</b>	-10 °C ... 60 °C
<b>POIDS</b> (piles incluses)	1,2 kg



### VideoScope XXL

+ piles  
+ câble USB

**Dimensions de l'emballage** (l x h x p)  
175 x 300 x 190 mm