

Le STARTIUM 330E est un chargeur/démarrreur 12-24V automatique, compact. Piloté par micro-processeur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **DÉMARRAGE** 12V 24V 165 A 130 A



Charge automatique : La charge est sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating). L'appareil peut rester connecter à la batterie du véhicule en toute sécurité.



Charge à 100% : Le STARTIUM 330E assure une charge à **100%** de tous les types de batterie au plomb : liquide, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...



Intelligent : Cet appareil analyse en permanence l'état de santé de la batterie et régule la puissance. Grâce à l'afficheur digital, la tension et le pourcentage de charge de votre batterie sont indiqués en temps réel.



Protection de l'électronique embarquée : Inutile de déconnecter la batterie du véhicule. Aucun risque d'étincelles, il n'y a pas de tension aux pinces tant qu'elles ne sont pas connectées à la batterie.



Décharges profondes : Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées mais non détériorées dès 1V.



TIMER : Fonction qui permet de programmer une charge en toute sécurité, en cas d'absence.



SOS RECOVERY intégrée au cycle de charge pour régénérer les batteries en cours de sulfatation, si nécessaire.



Démarrage automatique : L'appareil délivre du courant uniquement lorsque l'on actionne le contact du véhicule, plus besoin de commande à distance.



Démarrage intelligent : Le démarreur détecte automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées. Dans ce cas, l'appareil ne fournira pas de courant pour ne pas endommager l'électronique du véhicule.



Livré avec :
• Câbles (rouge 1,8m / noir 2m)
• Pincés isolées

TECHNOLOGIES SUPPLÉMENTAIRES

- + Redémarrage automatique de la fonction charge avec sauvegarde des derniers réglages utilisés.
- + Fonction Test de l'alternateur pour cibler rapidement les anomalies.
- + Visualisation des erreurs via un écran digital pour plus de lisibilité et de simplicité.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4+Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4+Start	5-10-15-20A	130A					