

Caméra additionnelle Bullet pour Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49 Caméra de surveillance pour une utilisation intérieure



- Résolution de la vidéo: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
- Capteur d'image CMOS de haute performance avec 1,4 méga pixels
- Prise en charge de la sortie vidéo HDCVI HD
- Distance de transmission jusqu'à 250m par câble coaxial 75-3 sans perte de données
- Haute vitesse, transmission longue distance en temps réel
- Interrupteur ICR automatique pour effectuer la surveillance à la fois le jour et la nuit
- Automatiquement: exposition, équilibre des blancs, obturateur électronique, fonction de gain
- Restaure des vidéos claires et nettes
- Prise en charge de la fonction IR avec IR LED distance max. 10m
- Classe de protection IP66 (poussière et l'eau protégée)



Caractéristiques techniques:

- Min. luminosité: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux avec IR allumé
- Obturateur électronique: 1/50 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Sortie vidéo haute définition 1-canal HDCVI
- BLC (contrôle rétroéclairage): automatiquement
- Lumière IR uniquement est actif pour les enregistrements vidéo en mode de nuit
- Alimentation: CC 12V ± 10%
- Consommation d'alimentation: 4,7W max. (Entrée 12V/0,33A) IR max. 10m
- Température opérationnelle: - 30°C ~ 60°C
- Installation intérieure et extérieure: montage mural
- Poids / Dimensions: 380 g / Ø 6,5 × (Lo) 15,5 cm (avec support)

Contenu de la livraison:

- Bullet caméra pour Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 1x BNC 18,3m câble vidéo
- 3x vis et 3x chevilles
- Manuel d'utilisation

Code EAN:

4260358121284

Numéro d'article 4562