

TELME

X200



- **Grande police**
- **3 touches d'appel rapide**
- **Réception appel à l'état fermé**
- **Chargeur de table inclus**
- **Fonction d'appel d'urgence**

Profil technique :

- GSM deux bandes 900/1800
- Dimensions : 103x52x18.2mm
- Poids : 90g
- Batterie: Li-Ion 3.7V/800mAh
- Temps de veille : 200h
- Temps de communication : 200min
- Antenne interne
- Écran : 2,4" LCD TFT
- Écran d'extinction : 1,77"
- Emplacement pour cartes SD (jusqu'à 8 Go)
- Bluetooth 3.0HSP/HFP
- Appareil photo VGA

Étendue de la livraison :

- 1 téléphone portable GSM
- 1 batterie Li-Ion 3.7V/800mAh
- 1 chargeur de voyage
- 1 chargeur de table
- 1 mode d'emploi
- Câble USB (Micro USB)

Touches de fonction :

- 3 touches d'appel rapide
- Touche d'appel d'urgence
- Volume
- Lampe de poche
- Verrouillage du clavier

Fonction d'appel d'urgence :

- Jusqu'à 5numéros d'urgence sont appelés à 3 reprises automatiquement les uns après les autres, et ce en appuyant une seule fois sur la touche

Fonctions :

- Répertoire avec une capacité de 300 contacts
- Capacité jusqu'à 200 SMS en mémoire
- Envoyer et recevoir des SMS et des MMS
- Vibreur extrêmement puissant
- Mélodies de sonnerie polyphoniques
- Volume du récepteur réglable
- Mains libres
- Activation / Désactivation du BIP des touches
- Lampe de poche à DEL intégrée
- Calculatrice
- Alarme
- Radio avec antenne interne
- Transfert des photos sur le PC

