

KERN FXN6K-3N

Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	1 g
Linéarité:	2 g
Plage de tare:	-6000000 mg
Poids de réglage recommandé:	6 kg (M1)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 g
Résolution:	6000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g kg lb oz

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 g
Résolution de comptage:	6000

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	25 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	200 h
-------------------	-------

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	320 x 360 x 215 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,100 kg
Poids net:	3,160 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	240 x 280 x 120 mm
Dimensions totales (LxPxH):	240 x 280 x 120 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	236 x 195 mm