

KERN KXS-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit Schutzgrad IP68 und integriertem Netzteil



Système de mesure

Nombre de plages de pesée:	2
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Résolution (homologable):	10000
Résolution (non homologable):	30000
Unités de mesure:	g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Classe d'homologation:	III
Homologation en usine possible:	oui

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	80 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	EURO
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

Catégorie

Catégorie:	Afficheurs
Product Group:	Afficheur

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	325 x 245 x 205 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	3,200 kg
Poids net:	2,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	232 x 170 x 80 mm
Matériel carter:	inox
Support mural:	oui