

# KERN 287-110

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	10 g
Poids de réglage recommandé:	False
Portée [Max]:	1 kg
Précision (du [Max]):	0,003
Résolution:	100

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat d'étalonnage ISO: 961-100

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance à ressort

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	230 x 26 x 17 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	39 g
Poids net:	25 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis