

KERN ALJ250-4AM

Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M]



Charge minimale [Min]:	10 mg
Classe d'homologation:	I
Åchelon d'homologation [e]:	1 mg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	0,100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	1 mg
Résolution de comptage:	2500000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de détermination de la densité:	oui
Fonction Peak:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	15 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

Alimentation en énergie

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	110 V - 240 V AC
-------------------	------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-101
Homologation:	965-201

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'analyse

Système de mesure

Durée de préchauffage:	8 h
Lecture [d]:	0,100 mg
Linéarité:	0,300 mg
n/a:	400 mg
Portée [Max]:	250 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	0,200 mg
Résolution:	2.500.000
Système de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	4 s
Unités de mesure:	ct g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,700 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
--	-----

KERN ALJ250-4AM

Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M]



Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	516 x 400 x 620 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	9,350 kg
Poids net:	6,629 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	215 x 345 x 345 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	190 x 195 x 225 mm
Espace de pesée (LxPxH):	160 x 140 x 205 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	80