


KERN IFS300K-2M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min
Lecture [d]:	50 g 100 g
Linéarité:	50 g 100 g
Plage de tare:	300 kg
Poids de réglage recommandé:	150 kg (M1)
Portée [Max]:	150 kg 300 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	50 g 100 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,300 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	1 kg 2 kg
Classe d'homologation:	III
Échelon d'homologation [e]:	50 g 100 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	5 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	50 g
Résolution de comptage:	60000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	30 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-249
Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	670 x 1035 x 245 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	24,910 kg
Poids net:	20,460 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN IFS300K-2M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 260 x 150 x 65 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 650 x 500 x 142 mm

Hauteur de la colonne: 33 cm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble: 2,500 m

Longueur de câble afficheur: 3 m

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 650 x 500 mm