

KERN IXS30K-2LM

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] â
auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min
Lecture [d]:	5 g 10 g
Linéarité:	5 g 10 g
Nombre de plages de pesée:	2
Plage de tare:	-30000000 mg
Poids de réglage recommandé:	30 kg (M1)
Portée [Max]:	15 kg 30 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	5 g 10 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	100 g 200 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	5 g 10 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 g
Résolution de comptage:	30000

Fonctions

Fonction d'aide Å l'écran:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	80 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	EURO
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	500 x 775 x 240 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	23 kg
Poids net:	20,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN IXS30K-2LM



Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] â
auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	232 x 170 x 80 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	500 x 400 x 123 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	2,500 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds Ã vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	500 x 400 mm