

KERN PNJ3000-2M

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

KERN®



Système de mesure

| | |
|--------------------------|--|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 10 mg |
| Linéarité: | 20 mg |
| n/a: | 20 g |
| Plage de tare: | 3,200 kg |
| Portée [Max]: | 3,200 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids interne (manuel) |
| Reproductibilité: | 10 mg |
| Résolution: | 320000 |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | ct dwt g lb mo oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw) tol |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,650 cm |
|------------------------------|----------|

Données de vérification

| | |
|---|---------|
| Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 500 mg |
| Classe d'homologation: | II |
| Échelon d'homologation [e]: | 100 mg |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 10 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 100 mg |

| | |
|-------------------------|--------|
| Résolution de comptage: | 320000 |
|-------------------------|--------|

Fonctions

| | |
|---------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|------|---------------|
| n/a: | CH EURO UK US |
|------|---------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
|-------------------|------------------------|

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
| Homologation: | 965-216 |

Catégorie

| | |
|----------------|----------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de précision |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 321 x 410 x 220 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 4,600 kg |
| Poids net: | 3,500 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 196 x 293 x 89 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 190 x 190 mm |