

# KERN SFB 100K-2HM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Charge minimale [Min]:	1 kg
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	50 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Fonctions

Fonction de mémoire de totalisation: oui

Pesage avec plage de tolérance: oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 0 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de fonction: 35 h

Durée de fonction: 20 h

n/a: CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge: 12 h

Tension d'entrée: 110 V - 230 V AC

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129

Homologation: 965-229

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance d'industrie

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 795 x 465 x 220 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 14,100 kg

Poids net: 12,200 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 50 g

Linéarité: 50 g

Plage de tare: 150 kg

Poids de réglage recommandé: 120 kg (M1)

Portée [Max]: 150 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 50 g

Résolution: 3000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 5,200 cm

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo oui

2014/31/EU:

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

# KERN SFB 100K-2HM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 266 x 165 x 96 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 400 x 300 x 128 mm

Dimensions totales (LxPxH): 400 x 460 x 590 mm

Hauteur de la colonne: 40 cm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble: 2,500 m

Longueur de câble afficheur: 3 m

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 400 x 300 mm