

KERN 289-104

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

KERN[®]



Système de mesure

Lecture [d]:	0,100 N 0,500 N
Plage de mesure [Max]:	10 N
Précision (du [Max]):	0,003

Prestation

ISO Certificate de calibrage (Traction): 961-1610

Catégorie

Catégorie:	Dynamometres
Product Group:	Dynamometre mécanique

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	230 x 26 x 17 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	39 g
Poids net:	25 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis