

KERN ALJ500-4A

Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M]



Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	5 mg
Résolution de comptage:	1020000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de détermination de la densité:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	country-dependent
-------------------	-------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-101
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'analyse

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 520 x 630 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	10,700 kg
Poids net:	6,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	210 x 340 x 330 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	190 x 195 x 225 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage:	8 h
Lecture [d]:	0,100 mg
Linéarité:	0,400 mg
n/a:	400 mg
Plage de tare:	510 g
Poids de réglage recommandé:	500 g (E2)
Portée [Max]:	510 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	0,200 mg
Résolution:	5.100.000
Système de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	4 s
Unités de mesure:	ct dwt g gn lb mo oz oz t l (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,700 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	0,500 mg
---	----------

KERN ALJ500-4A



Analysenwaagen-Serie mit hohen Wägebereichen, auch mit Eichzulassung [M]

Dimensions totales (LxPxH):	210 x 340 x 330 mm
Espace de pesée (LxPxH):	160 x 140 x 205 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	80