

KERN BFS600K-1NM

Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67), Stückzählfunktion, 99 Artikelspeicherplätzen und Eichzulassung [M]

KERN[®]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	200 g
Linéarité:	200 g
Plage de tare:	-300000000 mg
Poids de réglage recommandé:	600 kg (M2)
Portée [Max]:	600 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,300 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	4 kg
Classe d'homologation:	III
Ãchelon d'homologation [e]:	200 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 kg

Résolution de comptage: 3000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	30 h
n/a:	CH EURO UK US
n/a:	Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation:	961-250
Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance au sol

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1300 x 1550 x 350 mm
Livraison:	120 h
Poids brut:	164 kg
Poids net:	135 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

KERN BFS600K-1NM

Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67), Stückzählfunktion, 99 Artikelspeicherplätzen und Eichzulassung [M]



Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1500 x 1250 x 85 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel de plateau:	Acier laqué
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	1500 x 1250 mm