

KERN BKN3T-3M

Edelstahl-Bodenwaage mit klappbarer Wägeplatte und komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP68, mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	1 kg
Linéarité:	3 kg
Plage de mesure [Max]:	40 °C
Poids de réglage recommandé:	3000 kg (M2)
Portée [Max]:	3 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 kg
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	20 kg
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	1 kg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	80 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	CH EURO
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS:	963-132
Homologation:	965-232

Catégorie

Catégorie:	Balances
------------	----------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1550 x 1300 x 350 mm
Livraison:	120 h
Poids brut:	145 kg
Poids net:	126 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	232 x 170 x 80 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1500 x 1250 x 110 mm
Dimensions totales (LxPxH):	1250 x 1500 x 100 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel carter:	inox
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	1500 x 1250 mm