

# KERN CXB6K2NM

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	2 g
Linéarité:	4 g
Poids de réglage recommandé:	6 kg (M1)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
------------------------------	----------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	40 g
Classe d'homologation:	III
Échelon d'homologation [e]:	2 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	30000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	15 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de fonction:	200 h
Durée de fonction:	60 h
n/a:	EURO
Temps de charge:	8 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	380 x 400 x 185 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	4,400 kg
Poids net:	4,040 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	300 x 330 x 110 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 225 mm