

KERN EOC60K-3A

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 30 min |
| Lecture [d]: | 5 g |
| Linéarité: | 15 g |
| Plage de tare: | -60000000 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 60 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 60 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 5 g |
| Résolution: | 12000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | g kg lb oz |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,400 cm |
|------------------------------|----------|

Comptage

| | |
|---|-------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 2 g |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 20 g |
| Résolution de comptage: | 30000 |

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 35 h |
| Durée de fonction: | 8 h |
| n/a: | CH EURO UK US |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|----------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 100V-240V 0.4A |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance d'industrie |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 715 x 355 x 180 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 7,500 kg |
| Poids net: | 5,200 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 268 x 115 x 80 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 300 x 300 x 110 mm |
| Hauteur de la colonne: | 33 cm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Longueur de câble afficheur: | 3 m |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 300 x 300 mm |