

KERN EWJ3000-2

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	50 mg
n/a:	40 g
Portée [Max]:	3 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	20 mg
Résolution:	300000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct dwt lb mo oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw)

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	20 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	200 mg
Résolution de comptage:	150000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	15 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	15 h
Durée de fonction:	10 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	4 h
------------------	-----

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	390 x 280 x 270 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,120 kg
Poids net:	2,886 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	220 x 315 x 105 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	135