

KERN FOB0.5K-4NS

Besonders handliche Edelstahlwaage mit Schutzgrad IP65 gegen Staub und Spritzwasser



Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances
Product Group: Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 255 x 195 x 75 mm
Livraison: 24 h
Poids brut: 886 g
Poids net: 760 g
Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 170 x 150 x 40 mm
Dimensions plateau (LxPxH): 120 x 150 x 10 mm
Matériel carter: inox
Matériel de plateau: inox
Surface de pesée (LxP): 120 x 150 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min
Lecture [d]: 100 mg
Linéarité: 200 mg
Plage de tare: 500 g
Poids de réglage recommandé: 500 g (M1)
Portée [Max]: 500 g
Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe
Reproductibilité: 100 mg
Résolution: 5000
Système de pesage: Jauge de contrainte
Temps de stabilisation: 2 s
Unités de mesure: dwt g lb oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2 cm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %
Humidité de l'air minimale: 25 %
Température ambiante minimale: 10 °C
Température d'utilisation maximale: 35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service: 24 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Tension d'entrée: 230 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247