

# KERN FOB5K-3NS

Besonders handliche Edelstahlwaage mit Schutzgrad IP65 gegen Staub und Spritzwasser

# KERN®



Certificat DAkkS: 963-127

## Catégorie

Catégorie: Balances  
Product Group: Balance de table

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 255 x 195 x 75 mm  
Livraison: 24 h  
Poids brut: 878 g  
Poids net: 760 g  
Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 170 x 150 x 40 mm  
Dimensions plateau (LxPxH): 120 x 150 x 10 mm  
Matériel carter: inox  
Matériel de plateau: inox  
Surface de pesée (LxP): 120 x 150 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min  
Lecture [d]: 1 g  
Linéarité: 2 g  
Plage de tare: 5 kg  
Poids de réglage recommandé: 5 kg (M1)  
Portée [Max]: 5 kg  
Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe  
Reproductibilité: 1 g  
Résolution: 5000  
Système de pesage: Jauge de contrainte  
Temps de stabilisation: 2 s  
Unités de mesure: dwt g lb oz ozt

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2 cm

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %  
Humidité de l'air minimale: 25 %  
Température ambiante minimale: 10 °C  
Température d'utilisation maximale: 40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service: 24 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée: 230 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247