

KERN IFB 600K-1M

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min 10 min |
| Lecture [d]: | 100 g 200 g |
| Linéarité: | 100 g 200 g |
| Plage de tare: | -600000000 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 600 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 300 kg 600 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 100 g 200 g |
| Résolution: | 3 3.000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 5,200 cm |
|------------------------------|----------|

Données de vérification

| | |
|--|---------------|
| Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 2 kg 4 kg |
| Classe d'homologation: | III |
| Âchelon d'homologation [e]: | 100 g 200 g |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Comptage

| | |
|---|-------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 20 g |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 200 g |
| Résolution de comptage: | 30000 |

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional (factory) |
| Durée de fonction: | 35 h |
| Durée de fonction: | 8 h |
| n/a: | CH EURO UK |

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-130 |
| Homologation: | 965-230 |

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance d'industrie |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 790 x 1240 x 230 mm |
| Livraison: | 48 h |
| Poids brut: | 52 kg |
| Poids net: | 46 kg |
| Type de l'envoi: | Transporteur |

KERN IFB 600K-1M

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 250 x 160 x 58 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 800 x 600 x 200 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 800 x 600 x 150 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Longueur de câble afficheur: | 3 m |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 800 x 600 mm |