

KERN IFS100K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min 10 min |
| Lecture [d]: | 20 g 50 g |
| Linéarité: | 20 g 50 g |
| Plage de tare: | 150 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 150 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 60 kg 150 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 20 g 50 g |
| Résolution: | 3 3.000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,650 cm |
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,300 cm |

Données de vérification

| | |
|--|----------------|
| Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 400 g 1000 g |
| Classe d'homologation: | III |
| Âchelon d'homologation [e]: | 20 g 50 g |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Comptage

| | |
|---|---------|
| Poids de référence: | oui |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 2,500 g |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 25 g |
| Résolution de comptage: | 60000 |

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Fonction Peak: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Accu: | Rchrg. battery optional (factory) |
| Durée de fonction: | 40 h |
| Durée de fonction: | 30 h |
| n/a: | CH EURO UK |

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |

Prestation

| | |
|---|---------|
| Adjustment at the location of installation: | 961-249 |
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
| Homologation: | 965-229 |

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance d'industrie |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 675 x 1040 x 245 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 24,600 kg |
| Poids net: | 20,200 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

KERN IFS100K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 260 x 150 x 65 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 650 x 500 x 140 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 460 x 240 x 360 mm |
| Hauteur de la colonne: | 33 cm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Longueur de câble: | 2,500 m |
| Longueur de câble afficheur: | 3 m |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 650 x 500 mm |