

KERN IFS30K-3M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min
Lecture [d]:	5 g 10 g
Linéarité:	5 g 10 g
Plage de tare:	30 kg
Poids de réglage recommandé:	15 kg (M1)
Portée [Max]:	15 kg 30 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	5 g 10 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,300 cm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	100 g 200 g
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	5 g 10 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	500 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	5 g
Résolution de comptage:	60000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	30 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	470 x 795 x 235 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	11,855 kg
Poids net:	9,955 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN IFS30K-3M

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 300 x 120 mm
Dimensions totales (LxPxH):	400 x 300 x 120 mm
Hauteur de la colonne:	33 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble:	2,500 m
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm