

KERN KFA 6000V20

Wiegebalken mit IP67-Schutz

KERN[®]



Système de mesure

Lecture [d]:	2 kg
Portée [Max]:	6 t

Prestation

Adjustment at the location of installation:	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Certificat DAkkS:	963-132

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Fléau de bascule

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1650 x 1250 x 350 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	85 kg
Poids net:	82 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	1200 x 160 x 80 mm
Longueur de câble:	5 m
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Surface de pesée (LxP):	1200 x 120 mm