

KERN KFP 300V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Système de mesure

Lecture [d]:	10 g
Portée [Max]:	300 kg
Résolution (non homologable):	30000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	2 kg
Échelon d'homologation [e]:	50 g 100 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	670 x 1045 x 245 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	25 kg
Poids net:	22 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	650 x 500 x 135 mm
Longueur de câble:	2 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	500 x 650 mm