

KERN KFP6000V20M

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert mit IP67



Système de mesure

Lecture [d]:	2 kg
Portée [Max]:	6 t
Résolution (non homologable):	3000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	40 kg
Échelon d'homologation [e]:	2 kg
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS:	963-132
Homologation:	965-232

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Pont bascule

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1550 x 1300 x 350 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	220 kg
Poids net:	208 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	1500 x 1500 x 130 mm
Longueur de câble:	5 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	1500 x 1500 mm