

KERN KFP60V20LM

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Système de mesure

Lecture [d]:	2 g
Portée [Max]:	60 kg
Résolution (non homologable):	30000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	400 g
Échelon d'homologation [e]:	10 g 20 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	565 x 465 x 210 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	15 kg
Poids net:	10 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	500 x 400 x 137 mm
Longueur de câble:	2 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	500 x 400 mm