

KERN KFP6V20LM

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Système de mesure

Lecture [d]:	200 mg
Portée [Max]:	6 kg
Résolution (non homologable):	30000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	40 g
Échelon d'homologation [e]:	1 g 2 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	700 x 405 x 230 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,800 kg
Poids net:	5,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	300 x 240 x 110 mm
Longueur de câble:	2,500 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 240 mm