

KERN KXP30V20LM

Edelstahl-Wägeplatte



Système de mesure

Lecture [d]:	1 g
Portée [Max]:	30 kg
Résolution (non homologable):	30000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	200 g
Åchelonnement d'homologation [e]:	5 g 10 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	600 x 510 x 230 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	19,300 kg
Poids net:	17,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	500 x 400 x 123 mm
Longueur de câble:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	500 x 400 mm