

# KERN MPD200K-1EM

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



## Alimentation en énergie

Durée de service: 20 h

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129

Homologation: 965-129

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Pèse-personne

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 550 x 440 x 200 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 10,500 kg

Poids net: 8,700 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 200 x 55 x 128 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 365 x 360 x 80 mm

Dimensions totales (LxPxH): 365 x 490 x 120 mm

Indicateur de niveau: oui

Matériel carter: Acier lacqué

Matériel de plateau: Plastique

Pieds à vis rotatif: oui

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 200 g

Linéarité: 200 g

Poids de réglage recommandé: 200 kg (M1)

Portée [Max]: 250 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 200 g

Résolution: 1250

Système de pesage: Jauge de contrainte

Unités de mesure: kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: oui

Charge minimale [Min]: 4 kg

Classe d'homologation: III

Échelon d'homologation [e]: 200 g

Homologation en usine possible: oui

Periodic Verification for Italy: 969-112

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C