

KERN OBN135

Das flexibel Ausbaubare für den routinierten Anwender

KERN[®]



Alimentation en énergie

n/a:	EURO
Tension d'entrée:	100 - 240 V

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	565 x 410 x 310 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	12 kg
Poids net:	10 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Angle d'inclinaison du tube:	30°
Dimensions (LxPxH):	306 x 200 x 395 mm
Distance interoculaire (max):	75
Distance interoculaire (min):	50
Rotation du tube à 360°:	oui
Système optique:	Infinity
Tube:	Trinocular