

# KERN OCM 165

Das inverse biologische Labormikroskop â auch mit Fluoreszenz

**KERN**<sup>®</sup>



## Alimentation en énergie

n/a:	EURO
Tension d'entrée:	100 - 240 V

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1050 x 590 x 330 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	27 kg
Poids net:	21 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Angle d'inclinaison du tube:	45°
Dimensions (LxPxH):	782 x 304 x 530 mm
Distance interoculaire (max):	76
Distance interoculaire (min):	48
Système optique:	Infinity
Tube:	Trinocular