

KERN RIB6K-3M

Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



| | |
|----------------------------------|-------------|
| Charge minimale [Min]: | 20 g 40 g |
| Classe d'homologation: | III |
| Åchelon d'homologation [e]: | 1 g 2 g |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 80 h |
| Durée de fonction: | 40 h |
| n/a: | CH EURO UK |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Temps de charge: | 14 h |
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-128 |
| Homologation: | 965-228 |

Catégorie

| | |
|----------------|--------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance poids-prix |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 380 x 380 x 155 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 4,500 kg |
| Poids net: | 3,200 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min 10 min |
| Lecture [d]: | 1 g 2 g |
| Linéarité: | 1 g 2 g |
| Plage de tare: | 6 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 5 kg (F2); 1 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 3 kg 6 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 1 g 2 g |
| Résolution: | 3 3.000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | g kg |

Affichage

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,800 cm |
| Possibilité d'écran supplémentaire: | oui |

Données de vérification

| | |
|--|-----|
| Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: | oui |
|--|-----|

KERN RIB6K-3M



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 325 x 400 x 115 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 325 x 400 x 115 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 294 x 225 mm |