

KERN SXS6K-3M

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min
Lecture [d]:	1 g 2 g
Linéarité:	1 g 2 g
Plage de tare:	-6000000 mg
Poids de réglage recommandé:	6 kg (M1)
Portée [Max]:	3 kg 6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 g 2 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,500 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	20 g 40 g
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	1 g 2 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	30000

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	80 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	EURO
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	490 x 570 x 212 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	7 kg
Poids net:	5,100 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN SXS6K-3M

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 232 x 170 x 80 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 300 x 240 x 86 mm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble afficheur: 2,500 m

Matériel de plateau: inox

Pieds À vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 300 x 240 mm