

# KERN CCS6K-6

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte

# KERN®



## Système de mesure

Linéarité:	5 mg
Poids de réglage recommandé:	300 g (F1)
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 mg
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	g

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	5 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	50 mg
Résolution de comptage:	1200000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	60 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: abhängig von Auflösung/Max | depends on resolution and capacity

Certificat DAkkS:	962-128-127
-------------------	-------------

## Catégorie

Product Group:	Système de comptage
----------------	---------------------

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	550 x 235 x 80 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	7 kg
Poids net:	3,800 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	230 x 230 x 100 mm
Dimensions totales (LxPxH):	320 x 330 x 125 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble:	1,500 m
Longueur de câble afficheur:	2,500 m
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	230 x 230 mm