

# KERN ECE 20K-2N

Flach, mobil, unkompliziert



## Système de mesure

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage:       | 10 min                      |
| Lecture [d]:                 | 10 g                        |
| Linéarité:                   | 40 g                        |
| Poids de réglage recommandé: | 10 kg (M3)                  |
| Portée [Max]:                | 20 kg                       |
| Possibilités de réglage:     | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité:            | 10 g                        |
| Résolution:                  | 2000                        |
| Système de pesage:           | Jauge de contrainte         |
| Temps de stabilisation:      | 2 s                         |
| Unités de mesure:            | kg                          |

## Affichage

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,100 cm |
|------------------------------|----------|

## Conditions d'environnement

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale:         | 80 %  |
| Température ambiante minimale:      | 5 °C  |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

## Alimentation en énergie

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Accu:              | Rchg. battery optional |
| Durée de fonction: | 30 h                   |
| Durée de service:  | 100 h                  |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

## Alimentation en énergie

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Temps de charge:  | 10 h                   |
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:

963-128

## Catégorie

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Catégorie:     | Balances         |
| Product Group: | Balance de table |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 370 x 330 x 100 mm            |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| Poids brut:                   | 2,500 kg                      |
| Poids net:                    | 1,500 kg                      |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Construction

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 320 x 300 x 60 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 320 x 260 x 60 mm |
| Matériel carter:            | Plastique         |
| Matériel de plateau:        | Plastique         |
| Surface de pesée (LxP):     | 320 x 260 mm      |