

KERN KFP 150V30SM

Edelstahl-Plattform

KERN[®]



Système de mesure

Lecture [d]:	5 g
Portée [Max]:	150 kg
Résolution (non homologable):	30000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	1 kg
Åchelonnement d'homologation [e]:	50 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-229

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	800 x 470 x 230 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	11 kg
Poids net:	9,700 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 300 x 128 mm
Longueur de câble:	2,500 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm