













Émetteur FMT1100BT avec fonctions mains libres & charge

Apels & lecture de musique & charge des appareils mobiles dans la voiture



-  FM Transmitter with Bluetooth / FM Transmitter mit Bluetooth
-  Microphone / Mikrofon
-  DSP Noise Reduction / DSP-Lärmreduzierung
-  LED Display 2.0 x 0.8 cm
-  Charging Function / Ladefunktion
-  AUX-IN Jack / AUX-IN Anschluss
-  Hands-free Function / Freisprecheinrichtung
-  Music Playback / Musikwiedergabe
-  Echo Cancellation / Echounterdrückung
-  Storage on MicroSD / Speicherung auf MicroSD
-  LED Status Indicator / LED-Statusanzeige
-  Bluetooth V2.1 + EDR



- Conduite sécurisée en faisant des appels avec Bluetooth système mains libres
- Manipulation facile avec 2 boutons
- Bluetooth V2.1 + EDR avec ~10m distance de transmission
- Prend en charge les cartes MicroSD jusqu'à 32Go
- Prend en charge AUX-IN
- Réduction du bruit DSP & suppression d'écho pour une qualité vocale cristalline
- Volume réglable du haut-parleur
- Témoin d'état LED indiquant la fréquence, l'état de fonctionnement, etc.
- Fixation simple de unité FM avec un caoutchouc mousse 3M

Caractéristiques techniques:

- Protocole Bluetooth: AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3
- Alimentation: CC 12-24V (prise allume-cigare d'un véhicule)
- Taille de l'écran LED (Lo) 2,0 x (La) 0,8cm
- Plage de fréquence FM 87,5-108,0MHz, max. 5m
- Réponse en fréquence 20Hz-15KHz
- Format de musique MP3, WMA, WAV, FLAC
- Sortie USB pour le chargement 5V/2.1A max.
- Poids / Dimensions: 61g (unité FM avec câble et chargeur) / (Ø) 5,7 x (Épaisseur) 2,8cm / Longueur de câble de l'unité FM vers le chargeur ~84cm

Compatibilité:

Cet appareil peut être apparié comme kit mains libres avec un appareil compatible Bluetooth 2.1 ou plus récent.

Contenu de la livraison:

- Émetteur FMT1100BT avec fonctions mains libres & charge
- Câble AUX-IN
- Manuel d'utilisation



4 260358 121109

Numéro d'article 4676